


# Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104



## Descrição do Produto

As abraçadeiras isofônicas permitem uma rápida e fácil instalação de tubos de aço, cobre e PVC. Revestidas com borracha EPDM para uma eficiente redução do ruído e de vibrações. A abraçadeira tem uma porca soldada M8/M10.


## Ideal para fixar

- Instalações de cargas pesadas;
- Instalações mecânicas;
- Linhas industriais.

## Procedimento de instalação



1. Fure o Substrato



2. Limpe o furo



3. Introduza a bucha




4. Insira a abraçadeira na bucha previamente instalada



5. Coloque o tubo e aperte a abraçadeira



6. Aperte o parafuso da abraçadeira com o binário de aperto recomendado



7. Abraçadeira está instalada


## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Indicado para tubos de aço, cobre e PVC*
- ✓ *Aço com espessura de 2mm e acabamento zincado a branco <math><5\mu</math>*
- ✓ *Revestimento em borracha EPDM para redução do ruído e de vibrações*
- ✓ *Indicado para instalações horizontais, verticais ou suspensas*
- ✓ *Resistente à água*
- ✓ *Resistente a temperaturas entre*
- ✓ *Porca soldada M8/M10*
- ✓ *Montagem fácil e segura através de um parafuso Phillips*
- ✓ *Para tubos de diâmetro 20÷220 mm*

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Broca SDS Plus HD5  
Martelo elétrico de percussão  
Aparafusadora

## Dados técnicos



## LEGENDA:

dt — Diâmetro do tubo; Lr — Largura da banda; t — Espessura da banda;  
 ds — Diâmetro do parafuso; ls — Comprimento do parafuso; nl — Largura da porca;  
 A — Dimensão da porca; BL — Capacidade de rutura; RL — Capacidade de carga.

dt	t	Lr	ls x ds	A	nl	BL	RL
mm	mm	mm	mm	mm	mm	KN	KN
20-25	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
26-30	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
32-36	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
38-42	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
47-51	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
53-58	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
60-64	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
68-72	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
75-80	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
81-86	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
87-92	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
99-105	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
107-112	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
113-118	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
125-130	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
132-137	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
130-142	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
148-152	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
159-166	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
178-182	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
199-210	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
215-225	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
248-252	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
298-302	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8
348-352	2	20	5 x 20	M8-M10	18	8	< 8

## Embalagens e informação logística

As Abraçadeiras Isofônicas M8-M10 com borracha EPDM são acondicionadas numa embalagem plástica.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
 Apartado 3156 - Raso de Paredes  
 3754-901 - Águeda  
 ✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

CODIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES		DIAMETRO TUBO (dt)	QTD. EMBALAGEM
		Polegadas	mm		
010413022000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	7/8"	22	20 - 25	100 Uni.
010413028000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	1 1/8"	28	26 - 30	100 Uni.
010413035000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	1 7/16"	35	32 - 36	100 Uni.
010413040000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	—	40	38 - 42	50 Uni.
010413048000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	1 7/8"	48	47 - 51	50 Uni.
010413054000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	2 1/8"	54	53 - 58	50 Uni.
010413060000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	2 3/8"	60	60 - 64	25 Uni.
010413070000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	2 3/4"	70	68 - 72	25 Uni.
010413075000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	—	75	75 - 80	25 Uni.
010413083000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	3 5/16"	83	81 - 86	25 Uni.
010413090000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	3 1/2"	90	87 - 92	25 Uni.
010413100000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	—	100	99 - 105	25 Uni.
010413110000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	4 5/16"	110	107 - 112	25 Uni.
010413115000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	4 1/2"	115	113 - 118	25 Uni.
010413125000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	—	125	125 - 130	25 Uni.
010413133000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	5 1/4"	133	132 - 137	25 Uni.
010413140000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	5 1/2"	140	130 - 142	25 Uni.
010413150000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	5 7/8"	150	148 - 152	25 Uni.
010413160000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	6 1/4"	160	159 - 166	25 Uni.
010413180000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	—	180	178 - 182	25 Uni.
010413200000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	7 7/8"	200	199 - 210	25 Uni.
010413220000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	8 5/8"	220	215 - 225	25 Uni.
010413250000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	—	250	248 - 252	25 Uni.
010413300000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	—	300	298 - 302	25 Uni.
010413350000	Abraçadeira Isofônica M8 - M10 com Anilha EPDM PCL 104	—	350	348 - 352	25 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.